



## Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861100 300
GTIN	4008158007281
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all'usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

#### Uso:

Per sollecitazioni elevate nel serraggio di pezzi in carpenteria, officine di fabbri, costruzioni di autocarri, ingegneria meccanica, ecc. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 12000 N.**

### Descrizione tecnica

Profondità arco	140 mm
Apertura	300 mm
Peso	2,9 kg

Sezione trasversale della guida	34×13 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

---

## Accessori

Cappuccio a pressione incluso materiale di fissaggio	861130
Mandrino con traversino e cappuccio a pressione	861140