

**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860550 200
GTIN	4045197335081
Classe articolo	82C

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Asta filettata brunita. Con cappucci di protezione in plastica.

**Descrizione tecnica**

Apertura	200 mm
Profondità arco	120 mm
Sezione trasversale della guida	22×10,5 mm
Tipo di prodotto	Strettoio