



Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860600 160
GTIN	4008158034331
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata. Forza di serraggio massima fino a 8500 N.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	17,5×6,8 mm
Profondità arco	80 mm
Apertura	160 mm
Peso	0,65 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

