

**Disco abrasivo (ZA), Ø 76,2 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554019 36
GTIN	4045197966162
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Zirconio (ZA) con **ottimo rapporto costi-vantaggi** per l'impiego redditizio su acciaio e metalli non ferrosi.

**Descrizione tecnica**

Grana	36
Ø Disco	76,2 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Numero massimo giri	25000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
Ti	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	limitatamente adatto
a secco	idoneo