

**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 250mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 860500 250    |
| GTIN            | 4008158033990 |
| Classe articolo | 83K           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160. Forza di serraggio fino a 6000 N.

**Descrizione tecnica**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Apertura                        | 250 mm      |
| Profondità arco                 | 120 mm      |
| Sezione trasversale della guida | 24,5×9,5 mm |
| Tipo di prodotto                | Strettoio   |

## Accessori

Set di cappucci a pressione 8 pezzi Ø Piattello di pressione  
30 mm

860115 30

Base completa per strettoi a vite in acciaio integrale  
Modello 250

860560 250