



Casco di protezione BOP 74 R, Colore: WHITE



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 097801 WHITE |
| GTIN | 4017765129507 |
| Classe articolo | 09K |

Descrizione

Esecuzione:

Il **casco universale ad alte prestazioni** in poliestere e fibra di vetro è un accessorio molto robusto sui lati, nonché molto resistente soprattutto alle alte temperature. Ampia superficie di protezione grazie al protegginuca ribassato. Questo casco possiede un'elevata resistenza all'invecchiamento ed è insensibile agli agenti chimici. Protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).

- **Cinghia a 6 punti con altezza regolabile**
- **Senza attacco**
- **Fascia tergisudore in pelle naturale**
- **Protegginuca ribassato con gocciolatoio**
- **Con cremagliera**

Uso:

Impianti con temperature elevate, industria chimica, posti di lavoro con un'alta concentrazione di radiazioni ultraviolette.

Norma:

DIN EN 397

Specifica:

Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).

Ricambi:

N. art. 097822, fasce tergisudore in tre esecuzioni.

Proprietà del casco: Protezione dalla deformazione laterale

Materiale elmetto: Poliestere e fibra di vetro UP-GF

Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche

Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Dim.: 53 - 61 cm

Peso: 460 g

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|------------------------------------------|
| Regolazione taglia | Sistema di chiusura a rotazione |
| Dimensione | 53 - 61 cm |
| Rivestimento lenti | resistente alle sostanze chimiche |
| Peso | 460 g |
| Proprietà del casco | Protezione fino a 150 °C |
| Proprietà del casco | Protezione dagli spruzzi di metallo fuso |
| Proprietà del casco | Protezione dalla deformazione laterale |
| Materiale elmetto | Poliestere e fibra di vetro UP-GF |
| Norma | DIN EN 397 |
| Tipo di prodotto | Casco di protezione |

Accessori

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Fascia per bardatura Modello L | 097822 L |
| Fascia per bardatura Modello SL | 097822 SL |
| Fascia per bardatura Modello HT | 097822 HT |