



## Casco di protezione BOP 74 R, Colore: BLUE



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Classe articolo	09K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il **casco universale ad alte prestazioni** in poliestere e fibra di vetro è un accessorio molto robusto sui lati, nonché molto resistente soprattutto alle alte temperature. Ampia superficie di protezione grazie al protegginuca ribassato. Questo casco possiede un'elevata resistenza all'invecchiamento ed è insensibile agli agenti chimici. Protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).

- **Cinghia a 6 punti con altezza regolabile**
- **Senza attacco**
- **Fascia tergisudore in pelle naturale**
- **Protegginuca ribassato con gocciolatoio**
- **Con cremagliera**

#### Uso:

Impianti con temperature elevate, industria chimica, posti di lavoro con un'alta concentrazione di radiazioni ultraviolette.

#### Norma:

DIN EN 397

#### Specifica:

Protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM) e dalla deformazione laterale (LD).

#### Ricambi:

N. art. 097822, fasce tergisudore in tre esecuzioni.

Proprietà del casco: Protezione dalla deformazione laterale

Materiale elmetto: Poliestere e fibra di vetro UP-GF

Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche

Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Dim.: 53 - 61 cm

Peso: 460 g

## Descrizione tecnica

Dimensione	53 - 61 cm
Rivestimento lenti	resistente alle sostanze chimiche
Peso	460 g
Regolazione taglia	Sistema di chiusura a rotazione
Proprietà del casco	Protezione fino a 150 °C
Proprietà del casco	Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Proprietà del casco	Protezione dalla deformazione laterale
Materiale elmetto	Poliestere e fibra di vetro UP-GF
Norma	DIN EN 397
Tipo di prodotto	Casco di protezione

## Accessori

Fascia per bardatura Modello HT	097822 HT
Fascia per bardatura Modello SL	097822 SL
Fascia per bardatura Modello L	097822 L