




## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 37 pezzi, Modello: 12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	634811 12
GTIN	4018754260461
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12, poligono esterno Torx® con filettatura M4 – M12, viti a esagono incassato con filettatura M5 – M12 e poligono interno Torx® con filettatura M3 – M8.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

#### Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 11 pz. n. art. 637000

Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Bussole con poligono interno Torx®: 7 pz. n. art. 637450

Dim. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 637600 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Bussole con poligono esterno Torx®: 8 pz. n. art. 637560

Dim. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635700

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635400 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 57 mm

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 8-19 mm

Campo apertura chiave esagonale: 4-10 mm

## Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Campo apertura chiave esagonale	4-10 mm
Campo apertura bussola poligonale	8-19 mm
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Numero pezzi	37
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	413 mm
Larghezza	230 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E7	637450 E7
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 19 mm	637000 19
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637600 5
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 11 mm	637000 11
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 13 mm	637000 13
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E5	637450 E5
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX9	637560 TX9

Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX27	637560 TX27
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 15 mm	637000 15
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 12 mm	637000 12
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX20	637560 TX20
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX25	637560 TX25
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E6	637450 E6
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 18 mm	637000 18
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 16 mm	637000 16
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E10	637450 E10
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm	637600 7
Cricchetto reversibile, 3/8 pollice Modello	635000
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 8 mm	637000 8
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 17 mm	637000 17
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 10 mm	637000 10
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637600 8
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX10	637560 TX10
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX15	637560 TX15
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 14 mm	637000 14
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637600 4
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX30	637560 TX30
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E12	637450 E12
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm	635700 165

Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E14	637450 E14
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636200 3/8
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx® Impronta Torx® E8	637450 E8
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX40	637560 TX40
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637600 6
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637600 10