

**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 300mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 860500 300    |
| GTIN            | 4008158034119 |
| Classe articolo | 83K           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160. Forza di serraggio fino a 6000 N.

**Descrizione tecnica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Sezione trasversale della guida | 28×11 mm  |
| Profondità arco                 | 140 mm    |
| Apertura                        | 300 mm    |
| Tipo di prodotto                | Strettoio |

## Accessori

Base completa per strettoi a vite in acciaio integrale  
Modello 300

860560 300

Set di cappucci a pressione 8 pezzi Ø Piattello di pressione  
37 mm

860115 37