

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M6X1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Asola di spessore F	14 mm
Testa della vite di altezza A	33 mm
Golfare con anello di larghezza G	53 mm
Testa della vite di Ø C	30 mm
Apertura esagono incassato S	8 mm
Asola di ampiezza E	27 mm

Distanza traversa centrale-asola D	38 mm
Traversa centrale di altezza B	30 mm
Lunghezza del filetto L	15 mm
Ø Filettatura	M6×1
Portata WLL SF 5:1	0,15 t
Portata WLL SF 4:1	0,2 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello