



Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M12X1,75



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Testa della vite di altezza A	33 mm
Asola di ampiezza E	27 mm
Testa della vite di Ø C	30 mm
Golfare con anello di larghezza G	53 mm
Asola di spessore F	14 mm
Apertura esagono incassato S	8 mm

Distanza traversa centrale-asola D	38 mm
Traversa centrale di altezza B	30 mm
Lunghezza del filetto L	21 mm
Ø Filettatura	M12×1,75
Portata WLL SF 4:1	1,3 t
Portata WLL SF 5:1	1,05 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello