

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M10X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Distanza traversa centrale-asola D	38 mm
Apertura esagono incassato S	8 mm
Golfare con anello di larghezza G	53 mm
Traversa centrale di altezza B	30 mm
Testa della vite di altezza A	33 mm
Lunghezza del filetto L	18 mm

Asola di ampiezza E	27 mm
Testa della vite di Ø C	30 mm
Asola di spessore F	14 mm
Ø Filettatura	M10×1,5
Portata WLL SF 5:1	0,7 t
Portata WLL SF 4:1	0,9 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello