

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M8X1,25****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 086452 M8X1,25 |
| GTIN | 2050001944597 |
| Classe articolo | 08Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Testa della vite di altezza A | 33 mm |
| Asola di spessore F | 14 mm |
| Testa della vite di Ø C | 30 mm |
| Golfare con anello di larghezza G | 53 mm |
| Lunghezza del filetto L | 15 mm |
| Asola di ampiezza E | 27 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Traversa centrale di altezza B | 30 mm |
| Distanza traversa centrale-asola D | 38 mm |
| Apertura esagono incassato S | 8 mm |
| Ø Filettatura | M8×1,25 |
| Portata WLL SF 5:1 | 0,4 t |
| Portata WLL SF 4:1 | 0,5 t |
| Tipo di prodotto | Golfaro con anello |