

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M14X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Classe articolo	08Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

**Nota:**

**FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.**

**FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza del filetto L	23 mm
Testa della vite di Ø C	45 mm
Asola di spessore F	17 mm
Asola di ampiezza E	38 mm
Golfare con anello di larghezza G	76 mm
Traversa centrale di altezza B	40 mm

Distanza traversa centrale-asola D	53 mm
Testa della vite di altezza A	45 mm
Apertura esagono incassato S	8 mm
Ø Filettatura	M14×2
Portata WLL SF 4:1	1,8 t
Portata WLL SF 5:1	1,4 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello