

**Golfaro con anello DSS, Ø Filettatura: M30X3,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086453 M30X3,5
GTIN	2050001944900
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Testa della vite di altezza A	61 mm
Apertura esagono incassato S	19 mm
Golfare con anello di larghezza G	33 mm
Asola di ampiezza E	73 mm
Lunghezza del filetto L	45 mm
Testa della vite di Ø C	70 mm

Distanza traversa centrale-asola D	104 mm
Traversa centrale di altezza B	31 mm
Asola di spessore F	149 mm
Ø Filettatura	M30×3,5
Portata WLL SF 5:1	7,7 t
Portata WLL SF 4:1	8,5 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello