

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M24X3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Apertura esagono incassato S	14 mm
Lunghezza del filetto L	36 mm
Testa della vite di Ø C	60 mm
Distanza traversa centrale-asola D	83 mm
Asola di ampiezza E	55 mm
Golfare con anello di larghezza G	115 mm

Traversa centrale di altezza B	55 mm
Testa della vite di altezza A	62 mm
Asola di spessore F	25 mm
Ø Filettatura	M24×3
Portata WLL SF 4:1	5,5 t
Portata WLL SF 5:1	4,4 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello