

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M16X2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086452 M16X2
GTIN	2050001944832
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Asola di spessore F	17 mm
Golfare con anello di larghezza G	76 mm
Testa della vite di altezza A	45 mm
Distanza traversa centrale-asola D	53 mm
Asola di ampiezza E	38 mm
Apertura esagono incassato S	8 mm

Lunghezza del filetto L	27 mm
Traversa centrale di altezza B	40 mm
Testa della vite di \varnothing C	45 mm
\varnothing Filettatura	M16x2
Portata WLL SF 4:1	2,3 t
Portata WLL SF 5:1	2 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello