

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M30X3,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Apertura esagono incassato S	14 mm
Golfare con anello di larghezza G	115 mm
Testa della vite di Ø C	60 mm
Asola di spessore F	25 mm
Asola di ampiezza E	55 mm
Distanza traversa centrale-asola D	83 mm

Traversa centrale di altezza B	55 mm
Testa della vite di altezza A	62 mm
Lunghezza del filetto L	45 mm
Ø Filettatura	M30×3,5
Portata WLL SF 5:1	6 t
Portata WLL SF 4:1	6,3 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello