

**Golfaro con anello DSS, Ø Filettatura: M45X4,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Classe articolo	08Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a 360° e orientabile a 180°.

**Nota:**

**FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.**

**FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.**

**Descrizione tecnica**

Asola di spessore F	149 mm
Traversa centrale di altezza B	31 mm
Golfare con anello di larghezza G	33 mm
Apertura esagono incassato S	19 mm
Testa della vite di altezza A	61 mm
Distanza traversa centrale-asola D	104 mm

Lunghezza del filetto L	63 mm
Testa della vite di Ø C	70 mm
Asola di ampiezza E	73 mm
Ø Filettatura	M45×4,5
Portata WLL SF 5:1	14,5 t
Portata WLL SF 4:1	16 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello