

**Golfaro con anello DSS, Ø Filettatura: M56X5,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Descrizione tecnica

Asola di ampiezza E	91 mm
Lunghezza del filetto L	78 mm
Testa della vite di Ø C	90 mm
Golfare con anello di larghezza G	45 mm
Testa della vite di altezza A	79 mm
Distanza traversa centrale-asola D	125 mm

Traversa centrale di altezza B	38 mm
Asola di spessore F	182 mm
Apertura esagono incassato S	19 mm
Ø Filettatura	M56×5,5
Portata WLL SF 5:1	22 t
Portata WLL SF 4:1	25 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello