

**Garant****Disco abrasivo (ZA), Ø 50,8 mm, Grana: 60**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554032 60
GTIN	4045197966735
Classe articolo	51E

## Descrizione

### Esecuzione:

I **mini dischi abrasivi** con lamelle di tela a ventaglio hanno una **durata maggiore**, una **capacità di abrasione più flessibile** e una **micrografia di rettifica più uniforme** (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza "con una rotazione" della mano in brevissimo tempo.

Lamelle con struttura piatta e compatta per **lavorazione di punti di saldatura** e per **lavori di sbavatura**.

### Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

### Nota:

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti.

## Descrizione tecnica

Ø Disco	50,8 mm
Grana	60

Sigla materiale abrasivo	ZA
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Numero massimo giri	19100 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		