

Garant**Disco abrasivo (CER), Ø 50,8 mm, Grana: 60**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554040 60 |
| GTIN | 4045197966704 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di asportazione molto elevata grazie **alla grana ceramica autoaffilante (CER)**. Il **sistema di cambio rapido** con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza "con una rotazione" della mano in brevissimo tempo.

I **mini dischi abrasivi** con lamelle di tela a ventaglio hanno una **durata maggiore**, una **capacità di abrasione più flessibile** e una **micrografia di rettifica più uniforme** (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------|
| Grana | 60 |
| Ø Disco | 50,8 mm |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Attributo del nome del prodotto | Ø 50,8 mm |
| Numero massimo giri | 19100 min ⁻¹ |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |