

**Distributore corrente, Modello: BKV2/4****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081148 BKV2/4 |
| GTIN | 4007123075539 |
| Classe articolo | 08B |

Descrizione**Esecuzione:**

Presca in uscita con coperchi a chiusura automatica. **Distributore di corrente compatto.** Corpo in plastica robusto e resistente agli urti, con solido telaio in tubo di acciaio zincato. Prese con contatto di terra trifase con spina CEE 400 V / 16 A a 5 poli.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|--------|
| Numero di prese 250 V | 4 |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Profondità | 190 mm |
| Larghezza | 255 mm |
| Colore cavo | nero |
| Struttura del cavo (elettrico) | 5G1,5 |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Classe del cavo (elettrico) | H07RN-F |
| Numero di prese 400 V/16 A | 2 |
| Altezza | 360 mm |
| Grado di protezione IP | IP 44 |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Ingresso per tipo di connettore | F |
| Tipo di prodotto | Ripartitore di energia |