



Ciabatta con interruttore, Numero di prese: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081176 6
GTIN	4007123643264
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Con interruttore di sicurezza luminoso e prese inclinate a 45° rispetto all'asse. Potenza nominale di 3500 W (16 A).

Ciabatta nera con 6 prese e cavo in gomma da 3 m H05VV-F 3G1,5.

Prese disposte a 90°, quindi perfettamente adatte per il collegamento di spine angolate.

Le distanze particolarmente ampie consentono l'utilizzo di alimentatori.

Interruttore di sicurezza illuminato, bipolare, inseribile e disinseribile.

Possibilità di fissaggio della ciabatta (ad es. alla parete) grazie all'appoggio a 4 punti.

Lunghezza cavo: 3 m

Descrizione tecnica

Numero di prese 230 V/16 A	6
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Numero di prese	6
Lunghezza ciabatta	400 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H05VV-F
Lunghezza cavo	3 m
Tipo di prodotto	Ciabatta

