



Cesoia per funi metalliche con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	731560 160
GTIN	4003773082354
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta, completamente in acciaio forgiato. Con articolazione avvvitata e molla di apertura. Durezza taglienti 64 HRC. Manici rivestiti con guaina leggera in PVC. con manici dotati di rivestimenti in multicomponente.

Uso:

Per il taglio di funi metalliche, cavi a conduttori multipli, ecc.

Materiale:

Acciaio speciale al cromo-vanadio, temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Per funi metalliche/Tondino in acciaio dolce di Ø	6 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Per funi metalliche (massimo 1960 N/mm ²) Ø	4 mm
Tipo di prodotto	Pinza tagliente