



Morse di precisione NC8, Modello: 125L



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 360405 125L |
| GTIN | 4250364403375 |
| Classe articolo | 34A |

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. Pressione di serraggio preselezionabile a scelta **senza utensili: su 11 livelli:** nella larghezza ganasce 90 mm, **su 4 livelli:** larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm. Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, **parti superiore e inferiore rettificata, precisione di accoppiamento 0,02 mm.**

Proprietà:

mandrino completamente incapsulato, a bassa manutenzione e nitrurato!

- Elevata sicurezza funzionale.
- Blocchetto antitrucciolì ottimizzato.
- Ridotta necessità di pulizia.

Uso:

Possibilità d'uso orizzontale o laterale **grazie alle superfici laterali rettificata con una precisione di -0,05 mm.**

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino (=standard!), 1 manovella, 4 staffe di fissaggio.

Accessori speciali:

- Piastre di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim.125.
- Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.
- Perno di serraggio n. art. 360025 - 25 M10.

Nota:

- Dimensioni/sistema di ganasce NC 8 identici a quelli di Allmatic TC / LC.
- NC 8 (n. art. 360405) sostituisce i prodotti LC (n. art. 360500) e TC (n. art. 360400).

- Le dimensioni 125 MX e 125 LX sono fornite con le ganasce n. art. 361295 125 e n. art. 361296 125.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lunghezza corpo base a | 530 mm |
| Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare |
| $r \pm 0,015$ | 216 mm |
| Altezza ganasce h | 39,5 mm |
| Modello | 125 |
| Scanalatura longitudinale H7 | 20 mm |
| Campo di serraggio b | 0 - 314 mm |
| Codice a colori per accessori adatti | NC8 |
| t | 144 mm |
| m | 278 mm |
| Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm |
| Lunghezza complessiva L | 615 mm |
| Campo di serraggio d | 87 - 445 mm |
| Peso | 43 kg |
| Forza di serraggio fino a max. | 40 kN |
| Altezza corpo base c – 0,02 | 100 mm |
| Numero di filetti per fermapezzo | 7 |
| Larghezza costola $B_1 - 0,05$ | 126 mm |
| Serie | NC8 |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Set di raschiatori filettati Modello 125 | 360822 125 |
|--|------------|