

Garant**Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: E1220****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540200 E1220
GTIN	4045197967305
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: a goccia

Ø testa: 12 mm

Lunghezza della testina L_1 : 20 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

Ø gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

Ø testa	12 mm
Descrizione della forma	a goccia
Grado di finezza della dentatura	medio
Tipo di dentatura	a denti alterni
Sigla della dentatura	Z7
Ø gambo	6 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Forma	E1220
Lunghezza complessiva	60 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa