

HOLEX**Comando idraulico manuale con cilindro orientabile in valigetta di plastica, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	834655 1
GTIN	4045197967244
Classe articolo	86C

Descrizione**Esecuzione:**

Comando idraulico manuale con capacità di pressione fino a ca. 600 bar, **con cilindro orientabile multiplo** (ruotabile e orientabile di 360°), con filettatura 3/4-16 UNF adatta per i tiranti n. art. 834070. Estremamente leggero grazie alla testina orientabile e al cilindro in alluminio.

Capacità di taglio: per punzoni fora-lamiera e punzoni a espansione fino a Ø 82 / spessore 3 mm / pz. 37 oppure con spessore minore e resistenza rispettivamente maggiore. **Valigetta lunghezza × larghezza × altezza: 495×385×140 mm.**

Uso:

Per l'azionamento di punzoni fora-lamiera.

Nota:

Ordinare anche i tiranti n. art. 834070 per il relativo punzone fora-lamiera insieme all'apparecchio idraulico.

Descrizione tecnica

Valigetta lunghezza	495 mm
Larghezza valigetta	385 mm
Altezza valigetta	140 mm
Tipo di prodotto	Utensile per foratura

