



Set di punzoni fora-lamiera "UNF" con Ø compreso fra 16,2 e 63,5 mm, in valigetta di plastica, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	834555 1
GTIN	4045197967169
Classe articolo	86C

Descrizione

Esecuzione:

Punzoni e viti di pressione con filettatura fine UNF. Con viti reggispinta per ridurre l'attrito. Compatibili con i punzoni fora-lamiera con filettatura UNF di tutti i comuni produttori.

Fornitura:

Cad. 1 punzone con matrici per foro di Ø 16,2 (per M16); 20,4 (per M20 o PG13); 22,5 (per M22 o PG16); 25,4 (per M25); 32,5 (per M32); 40,5 (per M40); 50,5 (per M50); 63,5 (per M63).

Ø 16,2 – 25,4 con filettatura UNF da 3/8 pollice e Ø 32,5 – 63,5 con filettatura UNF da 3/4 pollice.

2 viti di pressione con cuscinetti a sfera **3/8 pollice – UNF**, 40 mm.

1 vite di pressione con cuscinetti a sfera **3/4 pollice – UNF**, 52 mm.

1 vite di pressione con cuscinetti a sfera **3/4 pollice – UNF**, 65 mm.

1 punta a gradino in HSS (Ø 6 – 21 mm).

1 valigetta di plastica resistente, dimensioni 340×280×90 mm.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Utensile per foratura
------------------	-----------------------

