



## Sonda per portate, Modello: FR



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474152 FR
GTIN	4029547018916
Classe articolo	47B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sonda di misura a filo ad elica  $\varnothing$  16 mm per la misurazione di flussi d'aria superiori fino a 50 m/s. Per la misurazione all'interno di tubi o canali con telescopio estraibile fino a 850 mm.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0,6 - 50 m/s
Errore max. (m/s + % del valore di misura)	$\pm 0,2 + 1\%$ (da 0,6 a 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (da 40,1 a 50 m/s) m/s
Temperatura di esercizio	-10 - 70 °C
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sonda per portate

