



## Sonda per portate, Modello: HD



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474152 HD
GTIN	4029547018848
Classe articolo	47B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sonda di misura a filo caldo ( $\varnothing$  testa 9 mm) per flussi d'aria inferiori fino a 30 m/s. Con telescopio estraibile fino a 850 mm. Incl. sensore di temperatura.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 30 m/s
Errore max. (m/s + % del valore di misura)	$\pm 0,03 + 4\%$ (da 0 a 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (da 20,01 a 30 m/s) m/s
Temperatura di esercizio	-20 - 70 °C
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sonda per portate

