

Mitutoyo
Comparatore digitale assoluto con funzione PEAK, Campo di misura: 12,5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore multifunzione con riga di misura capacitiva assoluta. Il valore misurato viene mantenuto anche dopo lo spegnimento. **Con funzione PEAK ottimizzata.** Grazie alle 50 misurazioni al secondo, la misurazione dei valori di picco è più affidabile e precisa.

Funzione:

ABS/INC, PRESET, azzeramento, valutazione delle tolleranze. Funzione di blocco del valore misurato, funzione MAX/MIN. IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Rilevazione precisa del punto più alto o più basso di una superficie convessa.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Spessore della cassa	39 mm
----------------------	-------

Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	C1
Risoluzione commutabile	0,005 / 0,0001 / 0,00005 pollici
Ø Alloggiamento	61 mm
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm
Risoluzione commutabile	0,01 / 0,001 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	≤ 1,5 N
Limite di errore	0,003 mm
Limite di errore	0,0001 pollici
Grado di protezione IP	IP 42
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2

Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032