



### **Marcatrice FlyMarker® mini 65/30 alimentazione a batteria, Capacità batteria: 2X2Ah**



#### **Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Classe articolo	04F

#### **Descrizione**

##### **Esecuzione:**

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- **Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.**
- **Software intuitivo e semplice da utilizzare, protetto da password.**
- **Display a colori ad alta risoluzione.**
- **Visualizzazione in anteprima per marcature sicure.**
- **Alloggiamento resistente agli urti.**
- **Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.**
- **Tipo di carattere: Matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.**
- **Tipi di carattere per un'altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.**
- **Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.**
- **Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.**
- **Incluso pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)**
- **Incluso pacchetto Comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.).**

- **Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.**
- **Disponibile in 15 lingue.**

**Sistema di marcatura manuale a batteria** estremamente maneggevole e portatile al 100% con tastiera integrata e display LC a colori ad alta risoluzione.

Campo di marcatura: 65 x 30 mm.

### **Norma:**

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- **Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.**
- **Software intuitivo e semplice da utilizzare, protetto da password.**
- **Display a colori ad alta risoluzione.**
- **Visualizzazione in anteprima per marcature sicure.**

### **Fornitura:**

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale, squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, **2x batterie agli ioni di litio da 18 V**, caricabatterie.

### **Nota:**

Disponibili come optional: lamiera di tenuta per magneti n. art. 085758 65/30, telaio a colonna n. art. 085783 MINI.

Altezza max. del campo di marcatura: 30 mm

Interfaccia: Porta USB

Capacità batteria: 2 Ah

Tensione nominale: 18 V

Peso con batteria: 2,4 kg

## Descrizione tecnica

Altezza di scrittura	10 mm
Capacità batteria	2 Ah
Interfaccia	Porta USB
Denominazione originale prodotto	FlyMarker® mini 65/30
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione nominale	18 V
Peso con batteria	2,4 kg
Larghezza max. del campo di marcatura	65 mm

## Scheda tecnica

Altezza max. del campo di marcatura	30 mm
Tipo di prodotto	Marcatrice

### Accessori

Creazione del logo da file Modello LOGO	085785 LOGO
Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 90 grado	085790 90
Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 60 grado	085790 60
Punta di marcatura per FlyMarker® Angolo della punta dell'ago per marcatura 110 grado	085790 110
Telaio a colonna per il funzionamento/l'uso da fermo Modello MINI	085783 MINI
Lamiera di tenuta per FlyMarker® mini Modello 65/30	085758 65/30