

Garant

**Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni EXTRA SOTTILE, acciaio,
Ø Disco: 230mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563262 230
GTIN	4045197967534
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Nuova **esecuzione a elevate prestazioni** realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio. **Maggiore potenza di taglio** grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito. Durata straordinaria e migliore invito al taglio.

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura **rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.**

Modello speciale per **acciaio**, esecuzione ad alte prestazioni.

Specifica:

A46S-BF.

Descrizione tecnica

Larghezza disco	1,9 mm
Forma	41
Descrizione della forma	diritto

Numero massimo giri	6600 min ⁻¹
Ø Disco	230 mm
Ø Foro	22,23 mm
Specifica	A46S-BF
Per spessori materiale	5,7 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		