

**Disco per troncatura PREMIUM\*\*\* ULTRA SOTTILE, Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563111 125
GTIN	9003172821504
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

**Disco per troncatura ultrasottile da 0,8 mm** per la massima rapidità di taglio per tagli rapidi in **materiali sottili** (ad es. lamiere di carrozzeria). Formazione di bave e carico termico minimi.

Esecuzione a centro depresso per elevata stabilità.

**Uso:**

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima  $v_c$  di 80 m/s.

**Specifica:**

**A60R-BFXA.**

**Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

**Descrizione tecnica**

Specifica	A60R-BFKA
Ø Foro	22,23 mm

Descrizione della forma	curvato
Larghezza disco	0,8 mm
Ø Disco	125 mm
Per spessori materiale	2,4 - 4 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

