

**Disco per troncatura PREMIUM\*\*\* EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563406 115
GTIN	9009012019322
Classe articolo	53T

**Descrizione****Esecuzione:**

**Modello speciale** per la troncatura di **metalli non ferrosi come alluminio, ottone, bronzo, ecc.**

**Uso:**

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima  $v_c$  di 80 m/s.

**Specifica:**

**A60N-BFP.**

**Nota:**

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

**Descrizione tecnica**

Ø Disco	115 mm
Descrizione della forma	diritto
Specifica	A60N-BFP
Ø Foro	22,23 mm

Larghezza disco	1 mm
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Metalli non ferrosi
Ottimizzato per il materiale	Alluminio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		