

**Garant****Tavolo mobile T9 con 2 vasche, Modello: TL92****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Classe articolo	91T

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldato.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Con 2 vasche saldate e a tenuta stagna agli oli con bordo alto 37 mm.

È disponibile un ripiano supplementare per creare una superficie di carico aggiuntiva.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Accessori speciali:**

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

**Verniciatura:**

Argento **termoverniciato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Profondità piano di carico	500 mm
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Modello	TL92
Profondità	509 mm
Larghezza piano di carico	850 mm
Ø Ruota	125 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Peso	34 kg
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Larghezza	1040 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	875 mm
Altezza piano di carico superiore	850 mm
Portata massima	250 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza vaschetta	37 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili