

Garant**Tavolo mobile T9 con 2 vasche, Modello: TL96****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in acciaio saldato.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Con 2 vasche saldate e a tenuta stagna agli oli con bordo alto 37 mm.

È disponibile un ripiano supplementare per creare una superficie di carico aggiuntiva.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico superiore	935 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1190 mm
Ø Ruota	200 mm
Altezza piano di carico inferiore	280 mm
Portata massima	500 kg
Profondità piano di carico	700 mm
Altezza	955 mm
Profondità	709 mm
Modello	TL96
Portata piano di carico superiore	200 kg
Larghezza piano di carico	1000 mm
Peso	56 kg
Altezza vaschetta	37 mm
Tipo di prodotto	Tavoli mobili