



Disco abrasivo per sgrossatura CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Ø Disco × Spessore disco: 230X4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	560452 230X4
GTIN	4046719811540
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo Cubitron™II per sbavatura e asportazioni pesanti su materiali duri e molto duri, in particolare acciaio e acciaio INOX.

Uso:

Per rettifiche ad asportazione e troncature difficili.

Specifica:

A36S-BF.

Descrizione tecnica

Larghezza disco	4,2 mm
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	diritto
Ø Disco	230 mm
Serie	Cubitron™ II

Per spessori materiale	12,6 - 21 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		