

DYMO**Etichettatrice, Modello: MOBILE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Classe articolo	08P

Descrizione**Esecuzione:**

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida. **MobileLabeler con connessione Bluetooth®**. Configurazione facile e rapida e **controllo tramite smartphone o tablet**. **Controllo intuitivo grazie all'app gratuita DYMO® Connect Mobile** disponibile su smartphone con sistema operativo iOS® o Android™.

Creazione di etichette con cornici, stili e tipi di caratteri più usati da Google® e Apple®. Uso dei caratteri di Windows/Mac. Funzioni DYMO® Connect con controllo ortografia e Voice-to-Text.

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso. Inclusi batteria agli ioni di litio, cavo USB per la ricarica, adattatore di carica, 1 cartuccia per etichette 24 mm x 3 m nero su bianco.

Nota:

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**

Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Modello: D1

Larghezza nastro possibili: 6; 9; 12; 19; 24 mm

Particolarità: Collegamento a PC (smartphone)

Lunghezza: 425 mm

Larghezza: 225 mm

Altezza: 395 mm

Descrizione tecnica

Modello	D1
Esecuzione taglia nastro	semi-automatica
Adattatore di rete	incluso
Particolarità	Collegamento a PC (smartphone)
Larghezza nastro possibili	6; 9; 12; 19; 24 mm
Lunghezza	425 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Larghezza	225 mm
Peso senza batteria	488 g
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Altezza	395 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Etichettatrice