

 Mahr**Microscopio e accessori, Modello: 1702M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	404290 1702M
GTIN	4059192061289
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:****Risoluzione:** 0,1 μm **Campo di misura tastatore induttivo:** $\pm 2000 \mu\text{m}$, $\pm 5000 \mu\text{m}$ **Ingressi tastatore:** Mahr 1340, Mahr-mezzo ponte, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT**Velocità di trasmissione dati:** 4189 valori/s**Limite d'errore:** 0,3 % (min. 0,2 μm)**Interfaccia dati:** RS485**Consumo di corrente:** 110 mA

- **Collegamento dei moduli N 1700 mediante interfaccia USB al software di analisi e di configurazione intelligente e universale Millimar Cockpit.**
- **Combinazione flessibile dei moduli bus RS485.**
- **In dotazione: manuale d'uso.**

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Videomicroscopio di misura
------------------	----------------------------

