

Dräger**Rilevatore monogas Pac® 6500, Modello: O2****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 097199 O2 |
| GTIN | 4026056020553 |
| Classe articolo | 09J |

Descrizione**Esecuzione:**

I rilevatori monogas personali Pac® 6000 e 6500 misurano in modo rapido e preciso un determinato gas. Semplicità d'uso grazie al display senza parole, chiara codifica cromatica e robusto corpo antiscivolo. Triplo allarme: acustico, ottico e vibrazione. Tempo di reazione del sensore breve anche in condizioni difficili. Misurazione e visualizzazione diretta di ciascuno dei seguenti gas: CO (monossido di carbonio), H₂S (acido solfidrico), SO₂ (anidride solforosa) oppure O₂ (ossigeno).

Nessun limite di durata e più impostazioni, nonché più funzioni di memoria.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.

Grado di protezione IP: IP 68

Sensore del tipo di gas: Ossigeno

Campo di misura: 0 - 25 vol%

Soglia di allarme A1/A2: 19; 23 / 17; 24 vol%

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Soglia di allarme A1/A2 | 19; 23 / 17; 24 vol% |
| Sensore del tipo di gas | Ossigeno |
| Intervallo di misurazione | 0 - 25 vol% |
| Grado di protezione IP | IP 68 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Tipo di batteria | Mignon AA |
| Composizione chimica | Litio-cloruro di tionile |
| Tipo di prodotto | Rilevatore monogas |