



## Tenditori a squadra, Apertura massima: 120mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	862500 120
GTIN	4008158016825
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo base in ghisa malleabile con superfici di supporto fisse e accuratamente lavorate (angolo di serraggio 90°). Ganascia mobile per **materiali con varie sezioni**.

#### Uso:

Per il serraggio angolare di precisione di pezzi in caso di saldatura oppure per lavori di montaggio.

### Descrizione tecnica

Apertura massima	120 mm
Passaggio massimo	100 mm
Peso	7,8 kg
Altezza ganasce	61 mm
Tipo di prodotto	Tenditori a squadra

