

**Tenditore a squadra, esecuzione leggera, Passaggio massimo: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	862700 30
GTIN	4008158010427
Classe articolo	83K

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in metallo con rivestimento in plastica, angolo di serraggio di 90°. Ganasce mobili e adatte pertanto anche per **materiali di vario spessore**.

Uso:

Per il serraggio angolare di precisione di materiale piatto, profili ecc., nel collegamento a vite, nell'incollaggio ecc. Non utilizzare come morsetto di saldatura.

Descrizione tecnica

Apertura in caso di 2 pezzi identici	45 / 45 mm
Apertura in caso di 2 pezzi diversi	23 / 63 mm
Passaggio massimo	30 mm
Altezza ganasce	30 mm
Tipo di prodotto	Tenditori a squadra