




Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria ultra pesante con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861400 500
GTIN	4008158007717
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all'usura con filettatura metrica. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Per sollecitazioni elevate nel serraggio di pezzi in carpenteria, officine di fabbri, costruzioni di autocarri, ingegneria meccanica, ecc. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 35000 N.**

Descrizione tecnica

Apertura	500 mm
Profondità arco	200 mm
Peso	12,2 kg

Sezione trasversale della guida	50×25 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Cappuccio a pressione incluso materiale di fissaggio	861430
Mandrino con traversino e cappuccio a pressione	861440
Boccola filettata con anello di sicurezza	861450