



Disco per troncatura SGP STEEL EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563440 125
GTIN	4007220103920
Classe articolo	55T

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura ad alte prestazioni extrasottile per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica. Molto resistente ai carichi, massima potenza di taglio e durata straordinaria.

Specifica:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1 mm
Ø Disco	125 mm
Ø Foro	22,23 mm
Per spessori materiale	3 - 5 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Angolo di registrazione consigliato	90 grado

Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		