



Tenditore a squadra, esecuzione leggera, Passaggio massimo: 60mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	862700 60
GTIN	4008158010410
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in metallo con rivestimento in plastica, angolo di serraggio di 90°. Ganasce mobili e adatte pertanto anche per **materiali di vario spessore**.

Uso:

Per il serraggio angolare di precisione di materiale piatto, profili ecc., nel collegamento a vite, nell'incollaggio ecc. Non utilizzare come morsetto di saldatura. Con possibilità di regolazione rapida.

Descrizione tecnica

Passaggio massimo	60 mm
Apertura in caso di 2 pezzi diversi	25 / 140 mm
Apertura in caso di 2 pezzi identici	100 / 100 mm
Altezza ganasce	36 mm
Tipo di prodotto	Tenditori a squadra