



Strettoio per serrare in parallelo (morsa), Modello: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861900 25
GTIN	4045197167514
Classe articolo	82C

Descrizione

Esecuzione:

Con asta a filettatura trapezoidale e 2 blocchi di serraggio orientabili. I blocchi di serraggio hanno rispettivamente 3 superfici lisce e 1 con prisma a croce, pertanto possono essere utilizzati in modo universale per il **serraggio dei pezzi più disparati**.

Uso:

Per il **serraggio interno** ed **esterno** delle forme più svariate di pezzi.

Materiale:

Aste filettate e blocchi di serraggio in acciaio, bruniti.

Apertura per pressione a: 0 - 25 mm

Apertura per trazione b: 20 - 48 mm

Profondità di serraggio c: 15 mm

Forza di serraggio max.: 1000 N

Descrizione tecnica

Forza di serraggio max.	1000 N
Apertura per trazione b	20 - 48 mm
Profondità di serraggio c	15 mm
Apertura per pressione a	0 - 25 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

