



## Strettoio a vite, Apertura: 600mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861600 600
GTIN	4008158035826
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio con asta a filettatura trapezoidale e piattello di pressione inclinabile fino a 30°. Invertendo l'arco scorrevole lo strettoio può essere utilizzato per **lavori di espansione** (pressione verso l'esterno).

#### Uso:

**Pressione di serraggio massima fino a ca. 7500 N.**

### Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	28x11 mm
Peso	3,1 kg
Profondità arco	120 mm
Apertura	600 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

---

## Accessori

Tassello di spinta

861605