

**HOLEX****Strettoio per serrare in parallelo (morsa), Modello: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	861900 50
GTIN	4045197167521
Classe articolo	82C

**Descrizione****Esecuzione:**

Con asta a filettatura trapezoidale e 2 blocchi di serraggio orientabili. I blocchi di serraggio hanno rispettivamente 3 superfici lisce e 1 con prisma a croce, pertanto possono essere utilizzati in modo universale per il **serraggio dei pezzi più disparati**.

**Uso:**

Per il **serraggio interno** ed **esterno** delle forme più svariate di pezzi.

**Materiale:**

Aste filettate e blocchi di serraggio in acciaio, bruniti.

Apertura per pressione a: 0 - 50 mm

Apertura per trazione b: 32 - 82 mm

Profondità di serraggio c: 30 mm

Forza di serraggio max.: 2000 N

**Descrizione tecnica**

Apertura per pressione a	0 - 50 mm
Forza di serraggio max.	2000 N
Profondità di serraggio c	30 mm
Apertura per trazione b	32 - 82 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

